

**1730 FFP3  
NR**

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE  
FILTERING HALF MASK**



AENOR



Empresa Registrada

UNE-EN ISO 9001

## 1730 FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK

### Descripción Description

Las mascarillas autofiltrante Climax han sido diseñadas para retener de forma eficaz partículas de polvo en suspensión, nieblas y humos. Son muy ligeras, cómodas y ofrecen una resistencia muy baja a la respiración. Se clasifican en tres niveles de protección según su eficacia: FFP1, FFP2 y FFP3 (Filtering facepiece). Los tipos de aplicación del modelo 1730 FFP3 NR son la amoladura, corte, perforación de madera, acero inoxidable, pintura, lacas y pintura anticorrosiva, barnizado con pintura a base de solvente, contacto con bacterias y virus y retirada de amianto.

Climax filtering half masks have been designed to effectively retain dust particles in suspension, mist and smoke. They are very light, comfortable and offer a very low resistance to breathing. According to their efficacy, they are classified in three levels of protection: FFP1, FFP2 and FFP3 (FFP-Filtering face piece). Type os uses for the half mask 1730 FFP3 NR : Grinding, cutting, drilling of wood, stainless steel, paint, lacquer and corrosion, resistant paint. Varnishing with solvent-based paint, contact with bacteria and viruses. Asbestos removal.

### Características Characteristics



**Clip nasal ajustable**  
Fácil de ajustar para proporcionar la mayor protección durante toda la jornada.

**Adjustable nose clip**  
Easy to adjust to provide greater protection for the entire day.

**Bandas de ajuste sintéticas**  
No contiene materiales fabricados con caucho natural (látex). Sin grapas, un solo anillo.

**Setting synthetic bands**  
It does not contain materials made of natural rubber (latex). No staples, a single ring.


**Material interior suave:**  
El material del interior proporciona gran comodidad durante toda la jornada.

**Soft inner material:**  
The material inside provides great comfort throughout the day.



**Válvula de exhalación:**  
ofrece un mayor confort durante la jornada de trabajo en ambientes húmedos y/o donde el ritmo de trabajo sea elevado.

**Exhalation valve:**  
Offering greater comfort during the working day in humid environments and / or where the work rate is high.



## 1730 FFP3 NR MASCARILLA AUTOFILTRANTE FILTERING HALF MASK



### Características Characteristics

Máximo nivel de uso: 50 x LVA

Maximum level of use: 50 x TLV


Protección: Aerosoles sólidos y líquidos (como neblinas de aceite) no tóxicos, de toxicidad media-baja y de alta toxicidad.

Protection: Non-toxic, low-to-average toxicity and high toxicity solid and liquid aerosols.

Packing: Blister 3 units / 12 ud. Box.

Embalaje disponible: Blister 3 ud. / Caja 12 ud.

### Marcado Marked



### Ensayos / Certificación CE Test / CE Certification

#### Fuga hacia el interior total:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

#### Contenido de CO<sub>2</sub> en el aire de inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying

#### Resistencia a la inhalación:

Continuous inhaled flow resistente:

Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying  
Satisfactorio / Satisfying

30 l/ min:

95 l/ min:

160 l/ min:

## 1730 NR

### MASCARILLA AUTOFILTRANTE

### FILTERING HALF MASK



#### Ensayos / Certificación CE

#### Test / CE Certification

#### Certificación CE

Normas: EN 149:2001+A1:2009

Exigencias de salud y seguridad del R.D.1407/1992

Organismo de control N° 0082

#### CE Certification

Norms: EN 149:2001+A1:2009..

Health and safety requirements of R.D.1407/1992

Control body number: N°0082

#### Limitaciones de uso

#### Use limitations

No usar las medias máscaras en las siguientes situaciones:

- La concentración de oxígeno es inferior al 19,5% (en volumen).
- Atmósferas explosivas.
- Presencia de contaminantes desconocidos.
- Presencia de gases o vapores.

This equipment should not be used in the following situations:

- Oxygen-Deficient atmospheres. (less than 19,5%)
- Immediately dangerous to life or health (IDLH)
- Unknown contaminants.
- Gases and vapours.

#### Advertencias

#### Warnings

El uso de las mascarillas autofiltrantes está reservado a personas competentes y que hayan recibido una formación adecuada o bien que se emplee bajo la supervisión de un superior competente para ello.

Skilled persons who have been adequately trained or who use the belt under the supervision of a competent supervisor may only use the filtering half masks.